

## PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- 22% minder water en 28% minder energieverbruik\*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

\* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.



EAN: 4002516151722 / Materiaalnummer: 11117870 / Oud Materiaalnummer: 51507151B

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000

## PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516151722 / Materiaalnummer: 11117870 / Oud Materiaalnummer: 51507151B

<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 230V
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

## PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516151722 / Materiaalnummer: 11117870 / Oud Materiaalnummer: 51507151B

<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Beladingscapaciteit van het programma "ECO 40-60" in kg	7,0
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	45
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	37
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Programmaduur in het programma "ECO 40-60" in minuten	199
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•