

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.



EAN: 4002516137290 / Materiaalnummer: 11145940 / Oud Materiaalnummer: 11ER8756B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifuge-toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516137290 / Materiaalnummer: 11145940 / Oud Materiaalnummer: 11ER8756B

Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,30
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,70
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•
Machine reinigen	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
Extra opties wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516137290 / Materiaalnummer: 11145940 / Oud Materiaalnummer: 11ER8756B

Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm