

CVA 7445

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfect geplaatst: dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two
- Altijd vers gemalen – AromaticSystemFresh
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516139751 / Materiaalnummer: 11163940 /
Oud Materiaalnummer: 29744540EU1

Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
PureLine	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningscomfort	
Netwerk met Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	4,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-melkkan	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Verborgen deurgreep	•
BrilliantLight	•
Expertstand	•
MultiLingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	2
Capaciteit bonenreservoir A in g	300
Capaciteit bonenreservoir B in g	300
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembaar bonenreservoir	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•

CVA 7445

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516139751 / Materiaalnummer: 11163940 /

Oud Materiaalnummer: 29744540EU1

Individuele instellingen

Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•
Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•

CVA 7445

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.

EAN: 4002516139751 / Materiaalnummer: 11163940 /

Oud Materiaalnummer: 29744540EU1

Koffiekan	•
Theekan	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende eco-stand	•
Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	0,6
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,9
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	•
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in m	1,5
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bijgeleverde accessoires	
Melkkan van glas	•
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Reinigingsmiddelen voor melkleidingen	•

CVA 7445

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516139751 / Materiaalnummer: 11163940 /
Oud Materiaalnummer: 29744540EU1

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

CVA 7445

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.

