

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Individueel genieten – met 3 bonenreservoirs – CoffeeSelect
- Ideaal: automatisch onderhoud met AutoDescale en AutoClean
- Perfect geplaatst: dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two

EAN: 4002516139805 / Materiaalnummer: 11164010 /  
Oud Materiaalnummer: 29784540EU1

Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
PureLine	•
Kleur	Roestvrijstalen CleanSteel
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningscomfort	
Netwerk met Miele@home	•
Display	MTouch
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	4,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-melkkan	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Verborgen deurgreep	•
BrilliantLight	•
Verlichting brouweenheid	•
Expertstand	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Aantal bonensoorten	3
Aantal bonenreservoirs	3
Capaciteit bonenreservoir A in g	300
Capaciteit bonenreservoir B in g	150
Capaciteit bonenreservoir C in g	150
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembaar bonenreservoir	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516139805 / Materiaalnummer: 11164010 /

Oud Materiaalnummer: 29784540EU1

Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
<b>Dranken</b>	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.

EAN: 4002516139805 / Materiaalnummer: 11164010 /

Oud Materiaalnummer: 29784540EU1

Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•
Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theekan	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energiebesparende ecostand	•
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	1,4
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	•
AutoDescale	•
Handmatig ontkalken	•
AutoClean	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in m	1,5
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
<b>Bijgeleverde accessoires</b>	
Melkkan van glas	•
Ontkalkingspatroon	•
AutoCleaner	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516139805 / Materiaalnummer: 11164010 /  
Oud Materiaalnummer: 29784540EU1

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.

