

KM 7999 FL

Losse inductiekookplaat
met TempControl voor perfecte braadresultaten



- Intelligente bediening dankzij touch-display
- Flexibele kookvlakken voor maximaal 5 pannen
- Met 8 TempControl-sensoren
- In 936 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516230663 / Materiaalnummer: 11167680 / Oud Materiaalnummer: 26799970B

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Printdesign	SilentMove
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen/potten	5
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	230x380
Max. booster vermogen in W	3600
Max. vermogen in W	2800
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	370x290
Max. booster vermogen in W	3600
Max. vermogen in W	2800
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	230x380
Max. booster vermogen in W	3600
Max. vermogen in W	2800
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Touch-bediening
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via aanraakscherm	•
Indicatiekleur	meerkleurig
Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Assistentieprogramma	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•


KM 7999 FL
Losse inductiekookplaat
met TempControl voor perfecte braadresultaten




EAN: 4002516230663 / Materiaalnummer: 11167680 / Oud Materiaalnummer: 26799970B

Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	67
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	67
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	916
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	22
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	940
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	10,35
Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Wifi-stick XKS 3170 W	•

KM 7999 FL
Losse inductiekookplaat
met TempControl voor perfecte braadresultaten



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – onset



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit