

## DGD 7035

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer  
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.



- Snelste opwarmtijden en kortste bereidingstijden: PowerSteam
- Stoomreductie voor einde programma
- Voorbeeldige veiligheid: betrouwbare veiligheidssystemen
- Inbouw zowel voor de 38 cm als ook voor de 45 cm-nis mogelijk
- Perfect gaarresultaat: automatisch naar een lagere temperatuur

EAN: 4002516166092 / Materiaalnummer: 11168480 / Oud Materiaalnummer: 23703545B

<b>Model</b>	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
<b>Model en design</b>	
Drukstoomoven	•
<b>Voordelen</b>	
Externe stoomopwekking	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Ontdooien	•
Stomen	•
Stomen onder druk	•
Verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Display	2 x segmentdisplay
Uittrekbare lade met SelfClose	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu's klaarmaken	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Individuele instellingen	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•
Externe stoomopwekker	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
PowerSteam	•
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Automatisch naar een lagere temperatuur	•
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	•
Deurvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	19
Aantal niveaus	3
Deuraanslag	Links
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	120
Stomen onder druk van 101 °C tot 120 °C	•
Min. nisbreedte in mm	560

DGD 7035

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer  
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




EAN: 4002516166092 / Materiaalnummer: 11168480 / Oud Materiaalnummer: 23703545B


Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	380
Nishoogte max. in mm	380
Nisdiepte in mm	555
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 385 x 565
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	385
Toesteldiepte in mm	565
Gewicht in kg	35,7
Totale aansluitwaarde in kW	5,10-5,60
Spanning in V	230-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	3
Aansluitsnoer	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	2,5
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
Plateau	1

## DGD 7035


Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer  
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




DGD cut-out water hose, installation drawing




built-in DGD, installation drawing




450 AB45-7 built-in niche, installation drawing




connections and ventilation DGD 7 side view with and without lift door DGD7, installation drawing




side view 380er DGD7035, installation drawings



Side view with and without lift door DGD7, installation drawings



built-in DGD build-under, installation drawing



built-in DGD 450 build-under, installation drawing