

DGD 7635

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.



- Snelste opwarmtijden en kortste bereidingstijden: PowerSteam
- Stoomreductie voor einde programma
- Voorbeeldige veiligheid: betrouwbare veiligheidssystemen
- Inbouw zowel voor de 38 cm als ook voor de 45 cm-nis mogelijk
- Harmonieus toesteldesign: liftdeur

EAN: 4002516166511 / Materiaalnummer: 11168500 / Oud Materiaalnummer: 23763545B

Model	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Drukstoomoven	•
PureLine	•
Liftdeur met aanpaslijst boven (voor nishoogte 38 cm)	•
Voordelen	
Externe stoomopwekking	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Stomen	•
Stomen onder druk	•
Verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Display	2 x segmentdisplay
Uittrekbare lade met SelfClose	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu's klaarmaken	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•
Externe stoomopwekker	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
Stoomtechn./watertoevoer	
PowerSteam	•
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Automatisch naar een lagere temperatuur	•
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	•
Deurvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	19
Aantal niveaus	3
Deuraanslag	Links
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	120

DGD 7635

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




EAN: 4002516166511 / Materiaalnummer: 11168500 / Oud Materiaalnummer: 23763545B


Stomen onder druk van 101 °C tot 120 °C	•
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	380
Nishoogte max. in mm	380
Nisdiepte in mm	555
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 385 x 565
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	385
Toesteldiepte in mm	565
Gewicht in kg	42,8
Totale aansluitwaarde in kW	5,10-5,60
Spanning in V	230-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	3
Aansluitsnoer	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	2,5
Bijbehorende accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
Plateau	1

DGD 7635


Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




DGD cut-out water hose, installation drawing




built-in DGD, installation drawing




450 AB45-7 built-in niche, installation drawing




connections and ventilation DGD 7 side view with and without lift door DGD7, installation drawing




side view DGD 450, installation drawings



Side view with and without lift door DGD7, installation drawings



built-in DGD build-under, installation drawing



built-in DGD 450 build-under, installation drawing