

## PWM 507 Special [EL DP-1]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp voor speciale toepassingen met individuele programma's. Belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Eenvoudig programmakeuze op het touchscreen – M Special
- Perfecte reiniging – programma's voor professioneel gebruik

EAN: 4002516196990 / Materiaalnummer: 11169820 / Oud Materiaalnummer: 51507191ZER

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	52
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Special
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6

## PWM 507 Special [EL DP-1]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp voor speciale toepassingen met individuele programma's. Belading 7.0 kg.



EAN: 4002516196990 / Materiaalnummer: 11169820 / Oud Materiaalnummer: 51507191ZER

Sensor leegmelding

<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95

## PWM 507 Special [EL DP-1]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp voor speciale toepassingen met individuele programma's. Belading 7.0 kg.



EAN: 4002516196990 / Materiaalnummer: 11169820 /  
Oud Materiaalnummer: 51507191ZER

### Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
WiFi	•
LAN-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•

### Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•