

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

in professionele kwaliteit met een programmaduur van 79 min, eenvoudige opstelling.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Professionele programmaduur van slechts 79 min bij 7.0 kg belading
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil



EAN: 4002516214106 / Materiaalnummer: 11282380 /

Oud Materiaalnummer: 51300001B

Model en uitvoering

Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	SmartBiz
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,10
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	79
Restvocht bij koud spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
Geteste bedrijfsuren	15000

Besturing

Type besturing	DirectSensor 7 segmenten
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Bedieningspaneel met tekst	•

Dosering

Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,90-2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Zekering in A	10
Levering met stekker	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

in professionele kwaliteit met een programmaduur van 79 min, eenvoudige opstelling.



EAN: 4002516214106 / Materiaalnummer: 11282380 /

Oud Materiaalnummer: 51300001B

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Brutogewicht in kg	95
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
Sterke roestvrijstalen flens	•
Beladingsautomaat	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Beladingscapaciteit van het programma "ECO 40-60" in kg	7,0
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	45
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	37
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Programmaduur in het programma "ECO 40-60" in minuten	199
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•