

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- 22% minder water en 28% minder energieverbruik*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 / Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /
Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V
Verwarmingsvermogen in kW	4,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3~ 400V
Verwarmingsvermogen in kW	3,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	4,80
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	10
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2820
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /

Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•