

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /

Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /

Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 6

Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V
Verwarmingsvermogen in kW	4,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 400V
Verwarmingsvermogen in kW	3,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	4,80
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	10
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Reus, elektr. verwarmd, met afvoerpomp

Lloyd's Register approved, vulgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /

Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•