

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min. | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



EAN: 4002516263333 / Materiaalnummer: 11367800 / Oud Materiaalnummer: 11EG6756B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
Multilingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min. | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516263333 / Materiaalnummer: 11367800 / Oud Materiaalnummer: 11EG6756B

Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Machine reinigen	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Verlichting vervangen	Klantendienst

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min. | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516263333 / Materiaalnummer: 11367800 / Oud Materiaalnummer: 11EG6756B

#### Bijbehorende accessoires

3 capsules

•

UltraPhase 1+2

•

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase

•

#### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:


A | 9 kg | 1400 omw./min. | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm