

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home bijzonder zuinig wassen.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Bespaar tot 65% aan energiekosten met een extra
- warmwateraansluiting
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



EAN: 4002516270690 / Materiaalnummer: 11380800 / Oud Materiaalnummer: 11WG7603B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifuge-toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Obsidiaanzwart met chromering
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
Warmwateraansluiting	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home bijzonder zuinig wassen.



EAN: 4002516270690 / Materiaalnummer: 11380800 / Oud Materiaalnummer: 11WG7603B

Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Machine reinigen	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	96
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
3 capsules	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home bijzonder zuinig wassen.



EAN: 4002516270690 / Materiaalnummer: 11380800 / Oud Materiaalnummer: 11WG7603B

UltraPhase 1+2

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

•

•

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home bijzonder zuinig wassen.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm