

DA 3466 EXTA

Telescopische dampkap

als combinatie met een externe ventilator voor minder geluid in de keuken.



- Elegant design – vlak waserscherm, 595 mm breed
- Energie-efficiëntie en gelijkmatige verlichting – twee led-lampen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Voor de best mogelijke werking – ventilatietechnische accessoires

C


EAN: 4002516283225 / Materiaalnummer: 11392170 / Oud Materiaalnummer: 28346657D

<b>Model</b>	
Vlakschermdampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer
Externe motor	•
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 13-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	106,8
Categorie hydrodynamische efficiëntie	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	320 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	595
Hoogte van kap in mm	34
Diepte van kap in mm	275
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	10,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Geaarde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,33
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein


## DA 3466 EXTA

Telescopische dampkap


als combinatie met een externe ventilator voor minder geluid in de keuken.



DAR 3000 (Installation drawing)



DA 3460, DA 3466 (Installation drawing)



DA 3460, DA 3466 (Installation drawing) VG USA