

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]
Onderbouwverswatervaatwasser
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Optimale drogingsresultaten dankzij Dry+ drogen
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516281221 / Materiaalnummer: 11428130 /
Oud Materiaalnummer: 61809685EP1

Model en uitvoering	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	Professional
Model	Speedair
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/café's	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	80
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	142
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	15000
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	13
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]
Onderbouwverswatervaatwasser
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516281221 / Materiaalnummer: 11428130 /
Oud Materiaalnummer: 61809685EP1

Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N	1200
Emissiewaarde	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Programma's	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
1 x bovenrek O 891 voor kopjes	•
1 x onderrek U 890 voor inzetten	•
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes	•
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Uitvoering	
Droging	Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•

PG 8096 U [DOS MK SPEEDair]
 Onderbouwverswatervaatwasser
 met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516281221 / Materiaalnummer: 11428130 /
 Oud Materiaalnummer: 61809685EP1

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Droogtijd aanpasbaar	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
EN 1717	•