

## PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 380 borden per uur of 20 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516282631 / Materiaalnummer: 11433460 / Oud Materiaalnummer: 61805685B

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	Professional
Model	Speedplus
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor restaurants/café's	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	15000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100

## PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516282631 / Materiaalnummer: 11433460 / Oud Materiaalnummer: 61805685B

Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N	1200
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,08
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
1 x bovenrek O 891 voor kopjes	•
1 x onderrek U 890 voor inzetten	•
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes	•
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
<b>Uitvoering</b>	
Droging	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•

## PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516282631 / Materiaalnummer: 11433460 / Oud Materiaalnummer: 61805685B

Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
EN 1717	•