

K 2802 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



- Comfortabele ondersteuning bij het openen van de deur: Push2open
- Voedingsmiddelen blijven tot 3 x langer vers dankzij MasterFresh
- Goed verlichte binnenruimte dankzij LED-elementen: BrilliantLight
- Comfortabele bediening dankzij gekleurd touchscreen MasterSensor



EAN: 4002516321996 / Materiaalnummer: 11503720 /
Oud Materiaalnummer: 36280201EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Bediening	MasterSensor
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Ecomodus	•
Koelkast/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas	2
Aantal VeggieBoxen	1
Aantal groentelades	2
SlidingShelf	•
Deurvak voor conserven	1
Flessenrek deurvak	3
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	165,71
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,45
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Overloopbeveiliging	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•
Optisch deuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Min. nisbreedte in mm	762
Max. nisbreedte in mm	765
Min. nishoogte in mm	2134

K 2802 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



EAN: 4002516321996 / Materiaalnummer: 11503720 /
Oud Materiaalnummer: 36280201EU1

Max. nishoogte in mm	2164
Nisdiepte in mm	629
Toestelbreedte in mm	756
Toestelhoogte in mm	2127
Toesteldiepte in mm	610
Gewicht in kg	155,5
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	27
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	467
waarvan PerfectFresh-zone in l	69
4-sterren-diepvrieszone in l	0
Totale netto-inhoud in l	467
Bewaartijd bij storing	0
Geluidsemissieklasse (A-D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	40
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Klantendienst

Bijbehorende accessoires

Active AirClean-filter


•

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


K 2802 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




Opening angle $90^\circ/115^\circ$, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)