

PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 130 l, belading 14,0 kg
- 14% minder water en 17% minder energieverbruik*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

| Model en uitvoering | |
|---|-----------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance |
| Front | IJzergrijs |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg | 14,0 |
| Vulverhouding | 1:9 |
| Beladingscapaciteit in kg | 14,0 |
| Trommelvolume in l | 130 |
| Deuropening [Ø] in mm | 415 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Deuraanslag | rechts |
| Automatische deurvergrendeling | • |
| Innovatieve kuip | • |
| Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar | • |
| Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0 | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen | • |
| Geschikt voor textielreiniging | • |
| Geschikt voor wasserettes en strijksalons | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor campings | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness | • |
| Geschikt voor de petrochemische industrie | • |
| Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie | • |
| Geschikt voor attractieparken en vakantieparken | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg | 7,80 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,20 |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 7,20 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,07 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l | 109,2 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh | 2,80 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 56 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l | 100,8 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh | 0,98 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 49 |
| Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l | 99,4 |
| Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh | 1,82 |

PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

| | |
|--|------------------------------------|
| Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water | 40 |
| Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l | 98,0 |
| Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh | 0,42 |
| Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water | 36 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 53 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 49 |
| Toerental in toeren per minuut | 1025 |
| g-factor | 364 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |
| Besturing | |
| Type besturing | M Touch Pro |
| Programmeerbaarheid | Programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | Vrij te kiezen |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart | • |
| Basis- / doelgroepprogramma's | |
| Basisprogramma's | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 12 |
| Sensor leegmelding | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 9,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 9,60 |
| Zekering in A | 35 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 60HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 9,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 9,60 |
| Zekering in A | 35 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Hard water (optie) [aantal] | 2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling |
| Afvoerklep | DN 70 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1350 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 799 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 995 |

PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

| | |
|---|--------------------|
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1480 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1090 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1130 |
| Nettogewicht in kg | 292,0 |
| Brutogewicht in kg | 311 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 4610 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsniveau op werkplek | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 6,48 |
| Uitvoering | |
| 3-dimensionale onbalanscontrole | • |
| Desinfecteren | • |
| Efficiënte meeneemribben | • |
| Veer-in-veersysteem | • |
| Temperatuurcontrole | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat+ | • |
| Trommel bijvullen | • |
| Programmakeuze via kleurenframe | • |
| Noodstopchakelaar | • |
| Niet van het toestel afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 91 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capaciteiten | |
| Synthetische dekbedden [aantal] | 1 |
| Synthetische kussens [aantal] | 3 |
| Donsdekbedden [aantal] | 1 |
| Donzen kussens [aantal] | 3 |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |