

## PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 130 l, belading 14,0 kg
- 14% minder water en 17% lager energieverbruik\*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

\* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	14,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	14,0
Trommelvolume in l	130
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	109,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,80
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	56
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	100,8
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	99,4
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,82

## PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	40
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	98,0
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,42
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	36
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	1025
g-factor	364
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
<b>Basis- / doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	35
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	35
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	799
Buitenmaat, nettodiepte in mm	995

## PWM 514 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326915 / Materiaalnummer: 11511120 / Oud Materiaalnummer: 51514003EU

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	292,0
Brutogewicht in kg	311
Maximale vloerbelasting in N	4610
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopsschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	91
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•