

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- 14% minder water en 17% lager energieverbruik*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516326946 / Materiaalnummer: 11511160 / Oud Materiaalnummer: 51520003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	4,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	58
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,40
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	142,0
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	2,60

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326946 / Materiaalnummer: 11511160 / Oud Materiaalnummer: 51520003EU

Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	41
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	140,0
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,60
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	36
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	50
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326946 / Materiaalnummer: 11511160 / Oud Materiaalnummer: 51520003EU

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	423,0
Brutogewicht in kg	443
Maximale vloerbelasting in N	6089
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopsschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•