

PWM 520 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- 14% minder water en 17% minder energieverbruik*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516326953 / Materiaalnummer: 11511170 / Oud Materiaalnummer: 51520017EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	142,0
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	140,0
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•

PWM 520 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326953 / Materiaalnummer: 11511170 / Oud Materiaalnummer: 51520017EU

Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	10,00
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	10,00
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Heet water [aantal]	1 x 3/4" met 1"-schroefkoppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	385,0
Brutogewicht in kg	405
Maximale vloerbelasting in N/m ²	5716
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•

PWM 520 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326953 / Materiaalnummer: 11511170 / Oud Materiaalnummer: 51520017EU

Programmakeuze via kleurenframe	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•