

PWM 916 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 140 l, belading 16.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516327004 / Materiaalnummer: 11511220 / Oud Materiaalnummer: 51916020EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	16,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Trommelvolume in l	140
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	99,2
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	94,4
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	92,8
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	91,2
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44

PWM 916 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516327004 / Materiaalnummer: 11511220 / Oud Materiaalnummer: 51916020EU

Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1075
g-factor	462
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Heet water [aantal]	1 x 3/4" met 1"-schroefkoppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	835
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Brutogewicht in kg	357
Maximale vloerbelasting in N/m ²	5091
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48

PWM 916 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516327004 / Materiaalnummer: 11511220 / Oud Materiaalnummer: 51916020EU

Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeuze via kleurenframe	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Inzethelm [Aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	2
Werkjassen [aantal]	3
Beschermzakken chemie [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	355
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	82
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	71
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	130
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	91
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	160
Mops, trap, 150 g [aantal]	105
Paardendeckens zomer [aantal]	3
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•