

CM 5510 Silence  
 Vrijstaande koffiezetautomat  
 met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Romig melkschuim voor veelzijdige koffiespecialiteiten
- Comfortabele reinigings- en onderhoudsprogramma's
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516356318 / Materiaalnummer: 11574190 /  
 Oud Materiaalnummer: 29551004EU1

Model en design	
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem	•
Kleur	Roségoud PearlFinish
Voordelen	
AromaticSystem	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	2
Kegemaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
Bedieningscomfort	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit bonenreservoir A in g	200
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	200
Capaciteit waterreservoir in liters	1,3
Capaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Heet water enkel	•

CM 5510 Silence  
 Vrijstaande koffiezetapparaat  
 met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



EAN: 4002516356318 / Materiaalnummer: 11574190 /  
 Oud Materiaalnummer: 29551004EU1

Koffiekan	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energiebesparende eco-stand	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
In hoogte verstelbare uitloop in cm	13,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	8,0
Toestelbreedte in mm	241
Toestelhoogte in mm	360
Toesteldiepte in mm	460
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de aansluitkabel in m	1,2
<b>Bijgeleverde accessoires</b>	
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het toestel	•
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,