

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516358268 / Materiaalnummer: 11580350 / Oud Materiaalnummer: 51520009EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor facility management	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	255,4
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	4,00
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	4,10
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	58
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	256,5
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,40
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,70
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	61
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	55
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516358268 / Materiaalnummer: 11580350 / Oud Materiaalnummer: 51520009EU

Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	50
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	423,0
Brutogewicht in kg	443
Maximale vloerbelasting in N/m ²	6089
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro, voor Facility Management.



EAN: 4002516358268 / Materiaalnummer: 11580350 / Oud Materiaalnummer: 51520009EU

Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	455
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	106
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	91
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	167
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	117
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	200
Mops, trap, 150 g [aantal]	133
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•