

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516358275 / Materiaalnummer: 11580370 / Oud Materiaalnummer: 51520012EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	4,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	57
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,40
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	2,60
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



EAN: 4002516358275 / Materiaalnummer: 11580370 / Oud Materiaalnummer: 51520012EU

Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	25
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	926
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	385,0
Brutogewicht in kg	405
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	5716
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmabeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	92
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd  
met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



EAN: 4002516358275 / Materiaalnummer: 11580370 / Oud Materiaalnummer: 51520012EU

WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•