

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professionele wasmachine, externe verwarming met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516358282 / Materiaalnummer: 11580380 / Oud Materiaalnummer: 51520019EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommels 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Externe verwarming
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	3,10
Zekering in A	16

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professionele wasmachine, externe verwarming met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



EAN: 4002516358282 / Materiaalnummer: 11580380 / Oud Materiaalnummer: 51520019EU

Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Totale aansluitwaarde in kW	3,10
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Heet water [aantal]	1 x 3/4" met 1"-schroefkoppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	926
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	379,0
Brutogewicht in kg	399
Maximale vloerbelasting in N/m ²	5657
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professionele wasmachine, externe verwarming
met M Touch pro, speciaal voor zelfbedieningsvereisten.



EAN: 4002516358282 / Materiaalnummer: 11580380 / Oud Materiaalnummer: 51520019EU

VDE-EMC

•

VDE

•

Bescherming tegen opspattend water IP X4

•

WEEE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•