

PFD 104 SCVi XXL

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



- Afwascapaciteit: 14 standaardcouverts in slechts 17 min*
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten
- Deur gaat automatisch open na 2 keer kloppen – Knock2open
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D-MultiFlex-besteklade

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.



EAN: 4002516366645 / Materiaalnummer: 11605060 / Oud Materiaalnummer: 61010405EP1

Model en uitvoering	
Model	Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser
XXL-vaatwassers	•
Serie	ProfilLine
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Zonder voorpaneel
Zijwanden	Verzinkt
Kleur bedieningspaneel	Obsidiaanzwart
Minimaal gewicht frontpaneel in kg	5,0
Maximaal gewicht frontpaneel in kg	12,0
Toepassing	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	17
Maximale naspeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per belading	14
Levensduur in reinigingscycli	12500
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Type besturing	Elektronische besturing
Programmameuze	Programmameuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16

PFD 104 SCVi XXL

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



EAN: 4002516366645 / Materiaalnummer: 11605060 /
Oud Materiaalnummer: 61010405EP1

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	550
Buitenmaat, brutohoogte in mm	960
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	580
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuihoogte boven vloer in mm	210
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	51
Brutogewicht in kg	58
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1000
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	45,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering MaxiComfort P	•
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	4
FlexCare-kopjesrek [aantal]	2
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Gepatenteerde 3D-MultiFlex-besteklade	•
Uitvoering	
Prof. elektrische aansluiting	•
Droging	Extra drogen, AutoOpen-drogingsondersteuning, Actieve condensdroging

PFD 104 SCVi XXL

Volledig geïntegreerde professionele vaatwasser XXL met 3D-MultiFlex-besteklade voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



EAN: 4002516366645 / Materiaalnummer: 11605060 /
Oud Materiaalnummer: 61010405EP1

1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
SG ready	•
FlexiTimer met EcoStart	•
WiFi	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Beladingscapaciteit van het ECO-programma in standaardcouverts	14
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh	95
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l	12,0
Geluidsemisatieklasse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	45
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC ontstoord	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•