

PRI 421 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



- Capaciteit 113.0 kg/u*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 2040 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516366577 / Materiaalnummer: 11606770 / Oud Materiaalnummer: 53421105EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	2040
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	113,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Type besturing	Touchscreen
Aanraakscherm (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instellen van de gedefinieerde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Elektrische verwarming in kW	22,90
Totale aansluitwaarde in kW	23,50
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2759
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2866
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	458
Brutogewicht in kg	537
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4493
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	13,70
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

PRI 421 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



EAN: 4002516366577 / Materiaalnummer: 11606770 / Oud Materiaalnummer: 53421105EU

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerper	•
Wasbak	•
Wasterugvoer	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodstopchakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•