


PRI 418 [EL STW RF]

Mangel, elektro

met ultramoderne bediening, staalwolbewikkeling en wasterugvoer.



- Capaciteit ?? kg/u*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 1750 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – capaciteit volgens DIN 11 902:
de werkelijk haalbare mangelprestaties zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het soort wasgoed en de ervaring van degene die het apparaat bedient.


EAN: 4002516367727 / Materiaalnummer: 11606840 / Oud Materiaalnummer: 53418102EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	1750
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Elastisch staalwol
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	104,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Type besturing	Touchscreen
Aanraakscherm (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instellen van de gedefinieerde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Elektrische verwarming in kW	21,40
Totale aansluitwaarde in kW	22,00
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2469
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2576
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	384
Brutogewicht in kg	461
Maximale vloerbelasting in N	3767
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	12,60
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

PRI 418 [EL STW RF]

Mangel, elektro

met ultramoderne bediening, staalwolbewikkeling en wasterugvoer.



EAN: 4002516367727 / Materiaalnummer: 11606840 / Oud Materiaalnummer: 53418102EU

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel	•
Wasafwerper	•
Wasbak	•
Wasterugvoer	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodstopchakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•