


## PRI 418 [EL LAM RF]

Mangel, elektro  
met lamellenbewikkeling en wasterugvoer.



- Capaciteit 104.0 kg/u\*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 1750 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

\* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516367741 / Materiaalnummer: 11606860 / Oud Materiaalnummer: 53418104EU

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	1750
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	104,0
Geteste bedrijfsuren	20000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	Touchscreen
Aanraakscherm (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instellen van de gedefinieerde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Elektrische verwarming in kW	21,40
Totale aansluitwaarde in kW	22,00
Zekering in A	50
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2469
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2576
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	404
Brutogewicht in kg	481
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	3963
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	12,60
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

PRI 418 [EL LAM RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling en wasterugvoer.



EAN: 4002516367741 / Materiaalnummer: 11606860 / Oud Materiaalnummer: 53418104EU

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel	•
Wasafwerper	•
Wasbak	•
Wasterugvoer	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodstopchakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•