

WEF 375 WPS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1600 omw./min. | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Eenvoudige bediening – DirectSensor
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



EAN: 4002516377047 / Materiaalnummer: 11607050 / Oud Materiaalnummer: 11EF3756B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifugetoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

WEF 375 WPS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1600 omw./min. | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516377047 / Materiaalnummer: 11607050 / Oud Materiaalnummer: 11EF3756B

<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Katoen pijl	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•