

PRI 318 [EL LAM IB]

Mangel, elektro
met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



- Capaciteit 87.0 kg/u*, roldiameter 300 mm, werkbreedte 1750 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – capaciteit volgens DIN 11 902:
de werkelijk haalbare mangelprestaties zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het soort wasgoed en de ervaring van degene die het apparaat bedient.

EAN: 4002516367871 / Materiaalnummer: 11607820 / Oud Materiaalnummer: 53318103EU

| Model en uitvoering | |
|---|--|
| Model | Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde |
| Serie | Professional |
| Ommanteling | Ijzergrijs |
| Diameter strijkrol in mm | 300 |
| Werkbreedte in mm | 1750 |
| Muldemateriaal | Aluminium |
| Bewikkeling mangel | Lamelveerbewikkeling |
| Mangeldoek | Aramide naaldviltdoek |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen | • |
| Geschikt voor wasserettes en strijksalons | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor offshore | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur | 87,0 |
| Geteste bedrijfsuren | 20000 |
| Besturing | |
| Type besturing | Touchscreen |
| Aanraakscherm (optie) | Touch-Display PRI |
| Programma-instelling | Instellen van de gedefinieerde programmaparameters |
| Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut | 1,2 |
| Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut | 4,6 |
| Instelbare temperatuur | Zonder standen |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Elektrische verwarming in kW | 17,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 18,30 |
| Zekering in A | 35 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 1110 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 2469 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 1377 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1388 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 2576 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1096 |
| Nettogewicht in kg | 384 |
| Brutogewicht in kg | 461 |
| Maximale vloerbelasting in N | 3767 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsniveau op werkplek | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 10,80 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold | • |
| Verlenging uitvoertafel (optie) | • |

PRI 318 [EL LAM IB]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



EAN: 4002516367871 / Materiaalnummer: 11607820 / Oud Materiaalnummer: 53318103EU

| | |
|--|---|
| HPC-mulde | • |
| Vingerbeveiliging/beschermlijst | • |
| Voetpedaal FlexControl | • |
| Invoertafel met singels | • |
| Wasafwerper | • |
| Wasbak | • |
| Wasterugvoer (optie) | • |
| Deksel (optie) | • |
| Favoriet programma | • |
| Detectie verkeerde invoer | • |
| Luchtvering | • |
| Pauzefunctie | • |
| Hoge persdruk | • |
| Melding muldereiniging en waxen | • |
| Noodstopchakelaar | • |
| Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd | • |
| Niet van het toestel afhankelijke accessoires | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX0 | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |