


## PRI 318 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



- Capaciteit 87.0 kg/u\*, roldiameter 300 mm, werkbreedte 1750 mm
- Snelle afkoeling van het textiel – EasyFold-afneemtafel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

\* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516367888 / Materiaalnummer: 11607830 / Oud Materiaalnummer: 53318104EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	300
Werkbreedte in mm	1750
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	87,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Type besturing	Touchscreen
Aanraakscherm (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instellen van de gedefinieerde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,2
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,6
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Elektrische verwarming in kW	17,00
Totale aansluitwaarde in kW	18,30
Zekering in A	35
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2469
Buitenmaat, diepte in mm	1377
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2576
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	415
Brutogewicht in kg	492
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	4071
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	10,80
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



EAN: 4002516367888 / Materiaalnummer: 11607830 / Oud Materiaalnummer: 53318104EU

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerper	•
Wasbak	•
Wasterugvoer	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodstopchakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•