

PRI 318 [G LAM IB]

Mangel, gas

met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



- Capaciteit 59.0 kg/u*, roldiameter 300 mm, werkbreedte 1750 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002516368557 / Materiaalnummer: 11607900 / Oud Materiaalnummer: 53318112EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Serie	Professional
Ommanteling	Ijzergrijs
Diameter strijkrol in mm	300
Werkbreedte in mm	1750
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	59,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Type besturing	Touchscreen
Aanraakscherm (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instellen van de gedefinieerde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,2
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,6
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	22,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,00
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2469
Buitenmaat, diepte in mm	1377
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2576
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	424
Brutogewicht in kg	501
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4160
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	60 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	11,50
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

PRI 318 [G LAM IB]

Mangel, gas

met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



EAN: 4002516368557 / Materiaalnummer: 11607900 / Oud Materiaalnummer: 53318112EU

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerper	•
Wasbak	•
Wasterugvoer (optie)	•
Deksel (optie)	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Pauzefunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodstopchakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•