

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 320 l, belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten – restvocht 47%*, g-factor447

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516398301 / Materiaalnummer: 11703490 / Oud Materiaalnummer: 51632106ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Beladingscapaciteit in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,25
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,10
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	288,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	8,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	281,6
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	3,20
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	281,6
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	6,20
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	47
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	284,8

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516398301 / Materiaalnummer: 11703490 / Oud Materiaalnummer: 51632106ZER	
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	1,60
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	37
Restvocht bij koud spoelen in %	50
Restvocht bij warm spoelen in %	47
Toerental in toeren per minuut	1000
g-factor	447
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50-60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	30,00
Totale aansluitwaarde in kW	31,00
Zekering in A	63
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.

EAN: 4002516398301 / Materiaalnummer: 11703490 /

Oud Materiaalnummer: 51632106ZER

Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1280
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1710
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	648,0
Brutogewicht in kg	699
Maximale vloerbelasting in N	9206
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,10
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopkachakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Beschermzakken chemie [aantal]	5
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5

PW 6321 [EL]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516398301 / Materiaalnummer: 11703490 /
Oud Materiaalnummer: 51632106ZER

Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•