

DG 2740

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's.



- Display met 7 segmenten en sensorbediening: EasySensor
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Eenvoudige bereiding van een compleet gerecht: menu koken
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd: automatische programma's
- Veel ruimte: 40 l roestvrijstalen ovenruimte

EAN: 4002516422013 / Materiaalnummer: 11708570 /
Oud Materiaalnummer: 23274040BNE

Model	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwstoomoven	•
ContourLine	•
Voordelen	
Externe stoomopwekking	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Stomen	•
Verwarmen	•
Eco-stomen	•
Bedieningsgemak	
Display	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu's klaarmaken	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Wasemkoeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Oveninhoud in l	40
Aantal niveaus	4
Deuraanslag	Onder

DG 2740

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's.




EAN: 4002516422013 / Materiaalnummer: 11708570 /


Oud Materiaalnummer: 23274040BNE

Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	26,8
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Bijbehorende accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes DGG 50 40	1
Rooster	1
Opvangschaal DGG 100 40	1
Ontkalkingstabletten	2

DG 2740
Inbouwstoomoven
voor gezond koken met automatische programma's.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing