

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd: automatische programma's
- Verlichting van de ovenruimte: 2 ledspots
- Toestel met WiFi: Miele@home

EAN: 4002516422099 / Materiaalnummer: 11708650 /
Oud Materiaalnummer: 23744040BNE

Model	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwstoomoven	•
PureLine	•
Voordelen	
Externe stoomopwekking	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Eco-stomen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



EAN: 4002516422099 / Materiaalnummer: 11708650 /

Oud Materiaalnummer: 23744040BNE

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. 20

Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Oveninhoud in l	40
Aantal niveaus	4
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	26,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes DGG 50 40	1

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



EAN: 4002516422099 / Materiaalnummer: 11708650 /
Oud Materiaalnummer: 23744040BNE

Rooster	1
Opvangschaal DGG 100 40	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



Installation DG, installation drawing