

DGM 7845

Stoomoven met microgolfoven en vaste wateraansluiting voor gezond koken en snel opwarmen met connectiviteit, menu koken + M Touch.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Gelijmatige en snelle microgolfovenresultaten: Quick & Gentle
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd: automatische programma's
- Verkorte gaartijden dankzij combinatie van stoom en microgolfoven

EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 / Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Model en design	
Stoomoven met microgolf	•
PureLine	•
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Externe stoomopwekking	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Stomen	•
Snelkoken	•
Verwarmen	•
Microgolfoven	•
Eco-stomen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningscomfort	
Koppeling met Miele@home	•
Display	MTouch
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcornfunctie	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Meertonige geluidssignalen	•
Timerfuncties	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•

DGM 7845

Stoomoven met microgolfoven en vaste wateraansluiting
voor gezond koken en snel opwarmen met connectiviteit, menu koken + M Touch.



EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 /
Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Quick-microgolfoven	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Naderingssensor MotionReact DG	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechnologie en watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
DirectWater	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Oveninhoud in l	40
Aantal niveaus	4
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455

DGM 7845

Stoomoven met microgolfoven en vaste wateraansluiting

voor gezond koken en snel opwarmen met connectiviteit, menu koken + M Touch.



EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 /

Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijgeleverde accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 40 mm	1
Niet-geperforeerde roestvrijstalen schaal, hoogte 80 mm	1
Rooster	1
Glazen schaal	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,