

## PDR 514 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 250.00 l, belading 10.0 kg – 14.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516408635 / Materiaalnummer: 11717810 / Oud Materiaalnummer: 52514009EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	14,0
Trommelvolume in l	250,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	14,00
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,55
Programmaduur in min.	23
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,60
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400

## PDR 514 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408635 / Materiaalnummer: 11717810 / Oud Materiaalnummer: 52514009EU

Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	852
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	938
Nettogewicht in kg	162,4
Brutogewicht in kg	174
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1799
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	51 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,90
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstopeschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•