

PDR 514 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 250.00 l, belading 10.0 kg – 14.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516408642 / Materiaalnummer: 11717820 / Oud Materiaalnummer: 52514006EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	14,0
Trommelvolume in l	250,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	13,00
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,53
Programmaduur in min.	24
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	13,50
Totale aansluitwaarde in kW	14,10
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	27,00

PDR 514 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408642 / Materiaalnummer: 11717820 / Oud Materiaalnummer: 52514006EU

Totale aansluitwaarde in kW	28,20
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettdiepte in mm	852
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	938
Nettogewicht in kg	160,4
Brutogewicht in kg	172
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1779
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	51 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,90
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•