

## PDR 522 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 400.00 l, belading 16.0 kg – 22.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516408710 / Materiaalnummer: 11717890 / Oud Materiaalnummer: 52522005EU

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	22,0
Trommelvolume in l	400,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	22,10
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,52
Programmaduur in min.	24
Levensduur in droogcycli	40000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvocht geregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	22,50

## PDR 522 ROP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408710 / Materiaalnummer: 11717890 /  
Oud Materiaalnummer: 52522005EU

Totale aansluitwaarde in kW	23,50
Zekering in A	50
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	27,00
Totale aansluitwaarde in kW	28,20
Zekering in A	50
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1162
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1254
Nettogewicht in kg	198,9
Brutogewicht in kg	213
Maximale vloerbelasting in N	2275
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	62 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	2,60
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
WiFi	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	364
Paardendekens zomer [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•