

PDR 518 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 325.00 l, belading 23 (10.0) lb (kg) kg – 13.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516408857 / Materiaalnummer: 11718040 / Oud Materiaalnummer: 52518013EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:32	23 (10,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:25	13,0
Trommelvolume in l	325,00
Droogstelsel	Heet water
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,56
Programmaduur in min.	52
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Heet water
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen heet water in kW	9,80
Totale aansluitwaarde in kW	0,60
Zekering in A	10
Maximum aanvoertemperatuur water in °C	90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ

PDR 518 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408857 / Materiaalnummer: 11718040 / Oud Materiaalnummer: 52518013EU

Verwarmingsvermogen in kW	27,00
Totale aansluitwaarde in kW	28,20
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1035
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1125
Nettogewicht in kg	207,5
Brutogewicht in kg	221
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2300
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	4,50
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstop-schakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•