

## PDR 528 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 500.00 l, belading 36 (16.0) lb (kg) – 20.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516409151 / Materiaalnummer: 11718250 / Oud Materiaalnummer: 52528006EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:32	36 (16,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:25	20,0
Trommelvolume in l	500,00
Droogstelsel	Heet water
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,56
Programmaduur in min.	55
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Heet water
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen heet water in kW	10,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,20
Zekering in A	10
Maximum aanvoertemperatuur water in °C	90
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1019
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766

## PDR 528 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516409151 / Materiaalnummer: 11718250 / Oud Materiaalnummer: 52528006EU

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1108
Nettogewicht in kg	281,3
Brutogewicht in kg	296
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	3171
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	60 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,30
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstopshakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•