

## PDR 944 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



- Trommelvolume 800.00 l, belading 32.0 kg – 44.0 kg
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516409335 / Materiaalnummer: 11718460 / Oud Materiaalnummer: 52944003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	IJzergrijs
Belading bij een vulverhouding van 1:25	32,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	44,0
Trommelvolume in l	800,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	34,30
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,53
Programmaduur in min.	30
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	36,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,70
Zekering in A	10

PDR 944 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd  
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516409335 / Materiaalnummer: 11718460 / Oud Materiaalnummer: 52944003EU

Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1385
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1474
Nettogewicht in kg	295,3
Brutogewicht in kg	313
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	3544
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	61 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	4,00
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstopchakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	16
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	727
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	188
Paardendekens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•

PDR 944 [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd  
met programmeerbare besturing M Touch Pro voor maximale flexibiliteit.



EAN: 4002516409335 / Materiaalnummer: 11718460 / Oud Materiaalnummer: 52944003EU

UKCA

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•  
•