

PDR 528 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 500.00 l, belading 20.0 kg – 28.0 kg
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Unieke wasbescherming – SoftCare-trommel
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516409373 / Materiaalnummer: 11718600 / Oud Materiaalnummer: 52528003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	20,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	28,0
Trommelvolume in l	500,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Deuraanslag, wisselbaar	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	28,30
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,55
Programmaduur in min.	23
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	30,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,20
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1019

PDR 528 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516409373 / Materiaalnummer: 11718600 / Oud Materiaalnummer: 52528003EU

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1108
Nettogewicht in kg	246,3
Brutogewicht in kg	261
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2828
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	58 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,30
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodstop-schakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•