

KM 7474 FR

Losse inductiekookplaat
met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookvlak
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437642 / Materiaalnummer: 11753700 /
Oud Materiaalnummer: 26747400BNE

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Verwarmingsoort | |
| Verwarmingsoort | Inductie |
| Model | |
| Onafhankelijk van fornuis | • |
| Design | |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | • |
| Kleur van het keramisch glas | Zwart |
| Roestvrijstalen randlijst rondom | • |
| Opliggende inbouw | • |
| Uitvoering kookzone | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookvelden | 1 |
| Maximaal aantal pannen/potten | 4 |
| PowerFlex-kookzones | |
| Aantal | 2 |
| Soort | PowerFlex kookzone |
| Diameter in mm | Ø 150 – 230 |
| Vermogen in W | 2100 |
| Booster in W | 3000 |
| TwinBooster in W | 3650 |
| 1e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Links voor |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 160-220 |
| Max. booster Vermogen in W | 3000 |
| Max. vermogen in W | 2300 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 3650 |
| 2e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Midden achter |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 100-160 |
| Max. booster Vermogen in W | 1700 |
| Max. vermogen in W | 1400 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 2200 |
| 3e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Rechts |
| Soort | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm | 230x390 |
| Max. booster Vermogen in W | 4800 |
| Max. vermogen in W | 3400 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
| Bedieningsgemak | |
| Miele@home | • |
| Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect |
| Automatische functie Con@ctivity 3.0 | • |
| Pan- en pangrootteherkenning | • |
| Indicatiekleur | Geel |
| Kookstartautomaat | • |
| Permanente panherkenning | • |
| Warmhouden | • |

KM 7474 FR

Losse inductiekookplaat

met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



EAN: 4002516437642 / Materiaalnummer: 11753700 /
Oud Materiaalnummer: 26747400BNE

| | |
|---|-------|
| Stop&Go-functie | • |
| Recall-functie | • |
| Automatisch uitschakelen | • |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | • |
| Kookwekker | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Eenvoudig te reinigen keramisch glas | • |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendelingsfunctie | • |
| Vergrendeling | • |
| Geïntegreerde koelventilator | • |
| Oververhittingsbeveiliging | • |
| Restwarmte-indicatie | • |
| Technische gegevens | |
| Afmetingen in mm (breedte) | 806 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 52 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 526 |
| Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw | 780 |
| Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw | 500 |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 45 |
| Gewicht in kg | 12 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7,30 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,4 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50-60 |
| Bijbehorende accessoires | |
| Aansluitkabel | Ja |

