

KM 7564 FL
 Losse inductiekookplaat
 met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /
 Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Te combineren met SmartLine	•
Te combineren met Smartline werkbladdampkap	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•


KM 7564 FL
 Losse inductiekookplaat
 met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /
 Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	600
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	600
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	11
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 7564 FL
Losse inductiekookplaat
met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM 6329, KM 7564 (installation drawing)



KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)