

KM 7564 FL  
Losse inductiekookplaat  
met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /  
Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Verwarmingsoort</b>                      |                      |
| Verwarmingsoort                             | Inductie             |
| <b>Model</b>                                |                      |
| Onafhankelijk van fornuis                   | •                    |
| <b>Design</b>                               |                      |
| Elegant oppervlak van keramisch glas        | •                    |
| Vlakke inbouw                               | •                    |
| Kleur van het keramisch glas                | Zwart                |
| Opliggende inbouw                           | •                    |
| Te combineren met SmartLine                 | •                    |
| Te combineren met Smartline werkbladdampkap | •                    |
| <b>Uitvoering kookzone</b>                  |                      |
| Aantal kookzones                            | 4                    |
| Aantal kookvelden                           | 2                    |
| Maximaal aantal pannen/potten               | 4                    |
| <b>PowerFlex-kookzones</b>                  |                      |
| Aantal                                      | 4                    |
| Soort                                       | PowerFlex kookzone   |
| Afmetingen in mm                            | Ø 150 – 230          |
| Max. vermogen in W                          | 2100                 |
| Max. booster vermogen in W                  | 3000                 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W              | 3650                 |
| <b>1e kookzone/kookvlak</b>                 |                      |
| Positie                                     | Links                |
| Soort                                       | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                            | 230x390              |
| Max. booster vermogen in W                  | 4800                 |
| Max. vermogen in W                          | 3400                 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W              | 7300                 |
| <b>2e kookzone/kookvlak</b>                 |                      |
| Positie                                     | Rechts               |
| Soort                                       | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                            | 230x390              |
| Max. booster vermogen in W                  | 4800                 |
| Max. vermogen in W                          | 3400                 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W              | 7300                 |
| <b>Bedieningsgemak</b>                      |                      |
| Koppeling met Miele@home                    | •                    |
| Automatische functie Con@ctivity            | •                    |
| Pan- en pangrootteherkenning                | •                    |
| Bediening via sensortoetsen                 | Smart Select         |
| Indicatiekleur                              | Geel                 |
| Permanente panherkenning                    | •                    |
| Stop&Go-functie                             | •                    |
| Schoonmaakfunctie                           | •                    |
| Recall-functie                              | •                    |
| Kookwekker                                  | •                    |
| Automatisch uitschakelen                    | •                    |


KM 7564 FL  
 Losse inductiekookplaat  
 met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437727 / Materiaalnummer: 11753710 /  
 Oud Materiaalnummer: 26756470BNE

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kookstartautomaat   | •                 |
| Warmhouden  | •                 |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)          | •                 |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                      |                   |
| Stroomverbruik in de uitstand in W                                      | 0,5               |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W                                 | 1,0               |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W                         | 2,0               |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.                 | 20                |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.                 | 20                |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20                |
| <b>Onderhoudscomfort</b>  |                   |
| Eenvoudig te reinigen keramisch glas                                    | •                 |
| <b>Veiligheid</b>   |                   |
| Veiligheidsuitschakeling  | •                 |
| Vergrendelingsfunctie   | •                 |
| Vergrendeling   | •                 |
| Geïntegreerde koelventilator  | •                 |
| Oververhittingsbeveiliging  | •                 |
| Restwarmte-indicatie  | •                 |
| <b>Technische gegevens</b>  |                   |
| Afmetingen (h x b x d) in mm  | 51 x 620 x 520    |
| Afmetingen in mm (breedte)  | 620               |
| Afmetingen in mm (hoogte)   | 51                |
| Afmetingen in mm (diepte)   | 520               |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm    | 600/624 x 500/524 |
| Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw           | 600 mm            |
| Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw            | 500 mm            |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm                               | 51                |
| Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw  | 600               |
| Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw   | 500               |
| Gewicht in kg   | 11                |
| Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw  | 624               |
| Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw   | 524               |
| Totale aansluitwaarde in kW   | 7,30              |
| Lengte van de aansluitkabel in m  | 1,4               |
| Spanning in V   | 230               |
| Frequentie in Hz  | 50-60             |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>   |                   |
| Aansluitkabel   | Ja                |

KM 7564 FL  
Losse inductiekookplaat  
met 2 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM7564-1FL, KM7564FL (installation drawing)



KM7564-1FL, KM7564F flush (installation drawing)