

KM 7575 FR  
 Losse inductiekookplaat  
 met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437833 / Materiaalnummer: 11753750 /  
 Oud Materiaalnummer: 26757500BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen/potten	6
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	3400
Max. vermogen in W	3150
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicati kleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•

KM 7575 FR

Losse inductiekookplaat

met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen




EAN: 4002516437833 / Materiaalnummer: 11753750 /

Oud Materiaalnummer: 26757500BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	806
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja

KM 7575 FR  
Losse inductiekookplaat  
met 3 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen



KM 7575 FR (installation drawing)