

KM 7617 FX

Losse inductiekookplaat

met 752 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 4 stuks kookgerei
- Randloos voor een vlakke inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437918 / Materiaalnummer: 11753800 /
Oud Materiaalnummer: 26761760BNE

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x380
Max. booster-energie in W	3300
Max. energie in W	2600
Max. TwinBooster-energie in W	3650
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Intelligente panherkenning	•
Hulp bij positioneren	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•

KM 7617 FX

Losse inductiekookplaat

met 752 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



EAN: 4002516437918 / Materiaalnummer: 11753800 /

Oud Materiaalnummer: 26761760BNE

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

51 x 752 x 492

Afmetingen in mm (breedte)

752

Afmetingen in mm (hoogte)

51

Afmetingen in mm (diepte)

492

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

51

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

730

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

470

Gewicht in kg

16

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

756

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

496

Totale aansluitwaarde in kW

7,00

Lengte van de aansluitkabel in m

1,4

Spanning in V

220

Frequentie in Hz

50-60

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel

Ja

KM 7617 FX

Losse inductiekookplaat

met 752 mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



KM 7617 FX – flush (installation drawings)